

**HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht, 3xD, Ø DC: 19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	235005 19
GTIN	4062406253103
Artikelklasse	22L

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.

Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.

Boringtolerantie: -0,1 / +0,25 mm

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 235030 – 235082.

Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

Levering:

Met wisselplaat Schroeven (zonder wisselplaten).

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	SOMT06T205 / XOMT06T204
Aantal snijkanten Z	1
Nominale Ø D	19
Nuttige lengte L ₁	60 mm
voor inch-Ø	3/4 inch
Schacht-Ø D _s	25 mm
Serie	HOLEX Pro
Schachtlengte L _s	56 mm

Wisselplaatschroevenset	232980 2 (TX7;0,8Nm)
Totale lengte L	133 mm
Maximale verstelgrens V_{max}	0,25 mm
Afkoppellengte L_A	77 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX7	659922 TX7
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200