

**HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht, 3xD, Ø DC: 26mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	235005 26
GTIN	4062406253202
Artikelklasse	22L

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.

Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.

Boringtolerantie: -0,1 / +0,25 mm

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 235030 – 235082.

Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

Levering:

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	32 mm
Nominale Ø D	26
Wisselplaatschroevenset	232980 4 (TX9;1,2Nm)
Serie	HOLEX Pro
Nuttige lengte L ₁	81 mm
Aantal snijkanten Z	1
ISO-code wisselplaat	SOMT093608 / XOMT093605
Schachtlengte L _s	60 mm

Totale lengte L	163 mm
Maximale verstelgrens V_{max}	0,3 mm
Afkoppellengte L_A	103 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX9	659922 TX9
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200