

**HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 4xD, Ø DC: 22,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	235010 22,5
GTIN	4062406253509
Artikelklasse	22L

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.

Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.

Boringtolerantie: -0,05 / +0,3 mm

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 235030 – 235082.

Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

Levering:

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

Technische beschrijving

Nominale Ø D	22,5
Serie	HOLEX Pro

Schachtlengte L_s	56 mm
ISO-code wisselplaat	SOMT070308 / XOMT070305
Nuttige lengte L_1	91 mm
Wisselplaatschroevenset	232980 3 (TX7;0,8Nm)
Schacht-Ø D_s	25 mm
Aantal snijkanten Z	1
Totale lengte L	166 mm
Maximale verstelgrens V_{max}	0,3 mm
Afkoppellengte L_A	110 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX7	659922 TX7
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200