

**HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 2xD, Ø DC: 15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	235000 15
GTIN	4062406252748
Artikelklasse	22L

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.

Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.

Boringtolerantie: -0,1 / +0,25 mm

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 235030 – 235082.

Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

Levering:

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	232980 1 (TX6;0,4Nm)
Aantal snijkanten Z	1
Nuttige lengte L ₁	33 mm
Schachtlengte L _s	50 mm
Schacht-Ø D _s	20 mm
Nominale Ø D	15
Serie	HOLEX Pro
voor inch-Ø	19/32 inch

ISO-code wisselplaat	SOMT05T204 / XOMT05T204
Totale lengte L	99 mm
Maximale verstelgrens V_{max}	0,25 mm
Afkoppellengte L_A	49 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	2×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX6	659922 TX6
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200