

**HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 2xD, Ø DC: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	235000 22
GTIN	4062406252823
Artikelklasse	22L

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.

Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.

Boringtolerantie: -0,1 / +0,25 mm

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 235030 – 235082.

Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

Levering:

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	25 mm
ISO-code wisselplaat	SOMT070308 / XOMT070305
Nominale Ø D	22
Nuttige lengte L ₁	47 mm
Schachtlengte L _s	56 mm
Aantal snijkanten Z	1
Wisselplaatschroevenset	232980 3 (TX7;0,8Nm)
Serie	HOLEX Pro

Totale lengte L	122 mm
Maximale verstelgrens V_{max}	0,3 mm
Afkoppellengte L_A	66 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	2xD
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX7	659922 TX7
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200