



HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht, 3xD, Ø DC: 27mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	235005 27
GTIN	4062406253226
Artikelklasse	22L

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.

Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.

Boringtolerantie: -0,1 / +0,25 mm

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 235030 – 235082.

Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

Levering:

Met wisselplaat Schroeven (zonder wisselplaten).

Technische beschrijving

Wisselplaat Schroeven set	232980 4 (TX9;1,2Nm)
Nominale Ø D	27
Nuttige lengte L ₁	84 mm
Schacht lengte L _s	60 mm
Aantal snijkanten Z	1
Schacht-Ø D _s	32 mm
Serie	HOLEX Pro
voor inch-Ø	11/16 inch

ISO-code wisselplaat	SOMT093608 / XOMT093605
Totale lengte L	167 mm
Maximale verstelgrens V_{max}	0,3 mm
Afkoppellengte L_A	107 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX9	659922 TX9
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200