

**HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht, 3xD, Ø DC: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	235005 20
GTIN	4062406253127
Artikelklasse	22L

**Omschrijving****Uitvoering:**

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.

Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.

**Boringtolerantie:** -0,1 / +0,25 mm

**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 235030 – 235082.

Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

**Levering:**

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	1
ISO-code wisselplaat	SOMT070308 / XOMT070305
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	63 mm
Nominale Ø D	20
Serie	HOLEX Pro
Wisselplaatschroevenset	232980 3 (TX7;0,8Nm)
Schachtlengte L <sub>s</sub>	56 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm

Totale lengte L	138 mm
Maximale verstelgrens $V_{max}$	0,3 mm
Afkoppellengte $L_A$	82 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX7	659922 TX7
Momentschroevendraaijermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200