

**HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht, 3xD, Ø DC: 29mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	235005 29
GTIN	4062406253240
Artikelklasse	22L

**Omschrijving****Uitvoering:**

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.

Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.

**Boringtolerantie:** -0,1 / +0,25 mm

**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 235030 – 235082.

Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

**Levering:**

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

**Technische beschrijving**

Schacht lengte L <sub>s</sub>	60 mm
Wisselplaatschroeven set	232980 4 (TX9;1,2Nm)
ISO-code wisselplaat	SOMT093608 / XOMT093605
Serie	HOLEX Pro
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Aantal snijkanten Z	1
Nominale Ø D	29
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	90 mm

Totale lengte L	174 mm
Maximale verstelgrens $V_{max}$	0,3 mm
Afkoppellengte $L_A$	114 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX9	659922 TX9
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200