

**HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 2xD, Ø DC: 33mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	235000 33
GTIN	4062406252953
Artikelklasse	22L

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.

Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.

Boringtolerantie: -0,1 / +0,25 mm

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 235030 – 235082.

Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

Levering:

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

Technische beschrijving

Nominale Ø D	33
Schacht-Ø D _s	32 mm
Nuttige lengte L ₁	69 mm
ISO-code wisselplaat	SOMT110408 / XOMT110406
Aantal snijkanten Z	1
Serie	HOLEX Pro
Wisselplaatschroevenset	232980 5 (TX15;3Nm)
Schachtlengte L _s	60 mm

Totale lengte L	157 mm
Maximale verstelgrens V_{\max}	0,35 mm
Afkoppellengte L_A	97 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	2xD
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX15	659922 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500