

**HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht, 3xD, Ø DC: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	235005 25
GTIN	4062406253196
Artikelklasse	22L

**Omschrijving****Uitvoering:**

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.

Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.

**Boringtolerantie:** -0,1 / +0,25 mm

**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 235030 – 235082.

Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

**Levering:**

Met wisselplaat Schroeven (zonder wisselplaten).

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Nominale Ø D	25
Aantal snijkanten Z	1
Serie	HOLEX Pro
Wisselplaat Schroeven set	232980 4 (TX9;1,2Nm)
Schachtlengte L <sub>s</sub>	60 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	78 mm
ISO-code wisselplaat	SOMT093608 / XOMT093605

Totale lengte L	160 mm
Maximale verstelgrens $V_{max}$	0,3 mm
Afkoppellengte $L_A$	100 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX9	659922 TX9
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200