

**HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 4xD, Ø DC: 35mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 235010 35 |
| GTIN | 4062406253660 |
| Artikelklasse | 22L |

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.

Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.

Boringtolerantie: -0,05 / +0,3 mm

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 235030 – 235082.

Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

Levering:

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|--------|
| Nuttige lengte L ₁ | 143 mm |
| Schacht-Ø D _s | 32 mm |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Schachtlengte L_s | 60 mm |
| Nominale $\varnothing D$ | 15 |
| Aantal snijkanten Z | 1 |
| voor inch- \varnothing | 1 3/8 inch |
| Wisselplaatschroevenset | 232980 5 (TX15;3Nm) |
| Serie | HOLEX Pro |
| ISO-code wisselplaat | SOMT110408 / XOMT110406 |
| Totale lengte L | 231 mm |
| Maximale verstelgrens V_{max} | 0,35 mm |
| Afkoppellengte L_A | 171 mm |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4xD |
| Schacht | ISO 9766 |
| Boortoepassing | afgerond beperkt |
| Boortoepassing | beperkt schuine uittrede |
| Boortoepassing | beperkt schuin aanboren |
| Boortoepassing | beperkt dwarsboren |
| Boortoepassing | beperkt schuine uittrede |
| Boortoepassing | beperkt pakketboren |
| Inwendige koeling | ja |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Wisselplaatboor |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| 6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX15 | 659922 TX15 |
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500 |