

 Atlas Copco

Perslucht-boormachine, Type: D2121Q



Bestelgegevens

Bestelnummer	079051 D2121Q
GTIN	7322590013295
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige \varnothing van de slang.

Een serie zeer geluidsarme boormachines in pistoolvorm, met groot vermogen en een boorcapaciteit van maximaal 13 mm in staal. De luchtuitlaat via de handgreep voorkomt dat boorkrullen omhoog geblazen worden. Met snelspanboorhouder.

Levering:

Inclusief **snelspanboorhouder**. Tevens met steunhandvat.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Geluidsproductie	87 dB(A)
Gewicht	1,4 kg
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Lengte	248 mm
Afgegeven vermogen	350 W
Fabrikantnummer	D2121Q
Maximale luchtbehoefte	600 l/min

Maximaal toerental	0 - 750 min ⁻¹
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Maximale vibratie volgens EN	2,5 m/s ²
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Boormachine, BE 75-16