

Garant**Hydrohouder VDI 30, VDI 30, ØD1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319753 20
GTIN	4062406254490
Artikelklasse	31M

Omschrijving**Uitvoering:**

Unieke spanoverbrugging, spant h6 en h7 – schachten. Lasering aan kopse kant en uitlijnschroef aan de houder voor een eenvoudige en duidelijke oriëntatie van de boorstang. Inclusief lengte-instelschroef. Geschikt voor inwendige koeling.

Twee bevestigingsbouten voor optimale toegankelijkheid, of het nu gaat om de hoofd- of tegenspindel. Inclusief kogelspuitmond.

Voordeel:

- **Ideale dempingseigenschappen, daardoor optimale werkstukoppervlakken en langere standtijd.**
- **Snel en eenvoudig te hanteren.**
- **Flexibel gebruik van tussenhulzen.**
- **Perfecte centrering.**

Toepassing:

Geschikt voor boren, ruimen, verzinken en voor het gebruik van boorstangen.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	42 mm
Span-Ø D ₁	20 mm
Gewicht	0,5 kg

Afkoppellengte A-maat	64 mm
Nuttige lengte L ₁	42 mm
Opname	VDI 30
Producttype	Hydrohouder