

Garant**Hydrohouder Schacht-Ø 32 mm, ØD1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319751 16
GTIN	4062406254513
Artikelklasse	31M

Omschrijving**Uitvoering:**

Unieke spanoverbrugging, spant h6 en h7 – schachten. Lasering aan kopse kant en uitlijnschroef aan de houder voor een eenvoudige en duidelijke oriëntatie van de boorstang. Inclusief lengte-instelschroef. Geschikt voor inwendige koeling.

Flexibele toepassing op elk revolutype.

Voordeel:

- **Ideale dempingseigenschappen, daardoor optimale werkstukoppervlakken en langere standtijd.**
- **Snel en eenvoudig te hanteren.**
- **Flexibel gebruik van tussenhulzen.**
- **Perfekte centrering.**

Toepassing:

Geschikt voor boren, ruimen, verzinken en voor het gebruik van boorstangen.

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M22×1
Ø D ₃	32 mm
Nuttige lengte L ₁	59 mm
Afkoppellengte A-maat	19,5 mm

Ø D ₂	41 mm
Span-Ø D ₁	16 mm
Breedte B	50 mm
Producttype	Hydrohouder