



**Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrij gematteerd, schaalverdeling van rechts naar links, Totale lengte: 500mm**



## Bestelgegevens

Bestelnummer	461815 500
GTIN	4062406255015
Artikelklasse	42G

## Omschrijving

### Uitvoering:

**Roestvrij** verenbandstaal. Nauwkeurige, elektrolytisch aangebrachte zwarte maatstrepen en getallen, met glad oppervlak. Goed afleesbaar. Randen afgerond ter bescherming tegen letsel. Bovenkant met ½ mm-verdeling, onderkant met 1 mm-verdeling. **Schaalverdeling van rechts naar links.**

## Technische beschrijving

Kalibratie	F8
Doorsnede breedte	18 mm
Doorsnede dikte	0,5 mm
Lengte	500 mm
Norm	EG II
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Liniaal

## Dienstverlening

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 500 mm	026200 500
---	------------