



Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrij gematteerd, schaalverdeling met nulpunt in het midden, Totale lengte: 500mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	461818 500
GTIN	4062406255046
Artikelklasse	42G

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij verenbandstaal. Nauwkeurige, elektrolytisch aangebrachte zwarte maatstrepen en getallen, met glad oppervlak. Goed afleesbaar. Randen afgerond ter bescherming tegen letsel. Boven- en onderkant met 1 mm-verdeling. **Schaalverdeling met nulpunt in het midden.**

Technische beschrijving

Kalibratie	F8
Lengte	500 mm
Doorsnede breedte	18 mm
Doorsnede dikte	0,5 mm
Norm	EG II
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Liniaal

Dienstverlening

KalibratieStalen liniaal Maximale lengte 500 mm	026200 500
---	------------