

**Garant**

**Spantanghouder, extra slank, met inwendige koeling, HSK-A 63 A = 160,  
Spanbereik: 2-6mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	304976 2-6
GTIN	4062406256012
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- HSK-functievlakken bewerkt.
- Schachten speciaal bewerkt.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- De spantang wordt via een spanschroef van achteren door de houder gespannen, geen spanmoer nodig!

**Voordeel:**

Extreem slanke vorm maakt een bewerking ook bij moeilijk toegankelijke onderdelen mogelijk, bijv. voor de gereedschaps- en matrijzenmakerij.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens DIN 6499.

**Levering:**

Inclusief spanschroef en sleutel met dwarsgreep.

**Accessoires:**

Dopsleutel nr. 309890, **GARANT spantangen nr. 309563.**

Verspaningsstrategie: HSC

Ø D<sub>1</sub>: 9,6 mm

Ø D<sub>2</sub>: 13 mm

Buiten-Ø D: 27 mm

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>1</sub>	9,6 mm
------------------	--------

Spanbereik	2 - 6 mm
Buiten-Ø D	27 mm
Afkoppellengte A-maat	160 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Opname	HSK-A 63 A = 160
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

## Accessoires

Spantang extra slank Nominale span-Ø d 5 mm	309563 5
Spantang extra slank Nominale span-Ø d 4 mm	309563 4
Spantang extra slank Nominale span-Ø d 6 mm	309563 6
Spantang extra slank Nominale span-Ø d 2 mm	309563 2
Spantang extra slank Nominale span-Ø d 3 mm	309563 3