

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Spantanghouder, extra slank, met inwendige koeling, SK 40 A = 120,
Spanbereik: 1-6mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	300772 1-6
GTIN	4250261554132
Artikelklasse	34F

Omschrijving

Uitvoering:

- **Buiten- en binnenconus geslepen.**
- **Schachten speciaal bewerkt.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **De spantang wordt via een spanschroef van achteren door de houder gespannen, geen spanmoer nodig!**

Voordeel:

Extreem slanke vorm maakt een bewerking ook bij moeilijk toegankelijke onderdelen mogelijk, bijv. voor de gereedschaps- en matrijzenmakerij.

Groot werkgebied en geoptimaliseerde contour voor verminderde trillingen. Koeling door middel van spantang, door het gereedschap of langs de schacht.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens DIN 6499.

Levering:

Inclusief spanschroef en sleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806,

AB-spansleutels nr. 308820 – 308835,

GARANT spantangen nr. 309563,

ALBRECHT spantangen nr. 309572 – 309573.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	42 mm
------------	-------

Afkoppellengte A-maat	120 mm
Ø D ₁	10,1 mm
Spanbereik	1 - 6 mm
Ø D ₂	13,5 mm
Nuttige lengte L _N	20 mm
Opname	SK 40 A = 120
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308825 40
Spantang extra slank Inwendige koeling Nominale span-Ø d 5 mm	309572 5
Spantang extra slank Inwendige koeling Nominale span-Ø d 6 mm	309572 6
Spantang extra slank afgedicht Nominale span-Ø d 6 mm	309573 6
Spantang extra slank Inwendige koeling Nominale span-Ø d 4 mm	309572 4
Spantang extra slank afgedicht Nominale span-Ø d 4 mm	309573 4
Spantang extra slank afgedicht Nominale span-Ø d 1 mm	309573 1
Spantang extra slank afgedicht Nominale span-Ø d 3 mm	309573 3
Spantang extra slank afgedicht Nominale span-Ø d 5 mm	309573 5
	309572 1

Spantang extra slankInwendige koeling Nominale span-Ø
d 1 mm

Spantang extra slankInwendige koeling Nominale span-Ø
d 3 mm

309572 3

Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen
DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40

308820 40

Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor
conusmaat 40

308835 40

Spantang extra slankafgedicht Nominale span-Ø d 2 mm

309573 2

Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor
conusmaat 40

308830 40

Spantang extra slankInwendige koeling Nominale span-Ø
d 2 mm

309572 2