

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Spantanghouder, extra slank met binnenkoeling, HSK-A 63 A = 120,
Spanbereik: 1-6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	304982 1-6
GTIN	4250261554156
Artikelklasse	34F

Omschrijving**Uitvoering:**

- HSK-functievlakken bewerkt.
- Schachten speciaal bewerkt.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- De spantang wordt via een spanschroef van achteren door de houder gespannen, geen spanmoer nodig!

Voordeel:

Groot werkgebied en geoptimaliseerde contour voor verminderde trillingen. Koeling door middel van spantang, door het gereedschap of langs de schacht.
Extreem slanke vorm maakt een bewerking ook bij moeilijk toegankelijke onderdelen mogelijk, bijv. voor de gereedschaps- en matrijzenmakerij.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens DIN 6499.

Levering:

Inclusief spanschroef en sleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

ALBRECHT spantangen nr. 309572 en 309573.

Dopsleutel nr. 309890, **GARANT** spantang nr. 309563.

Technische beschrijving

Ø D ₁	10,1 mm
Ø D ₂	13,5 mm

Afkoppellengte A-maat	120 mm
Buiten-Ø D	44 mm
Spanbereik	1 - 6 mm
Nuttige lengte L _N	30 mm
Opname	HSK-A 63 A = 120
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

Spantang extra slankafgedicht Nominale span-Ø d 4 mm	309573 4
Spantang extra slankInwendige koeling Nominale span-Ø d 3 mm	309572 3
Spantang extra slankafgedicht Nominale span-Ø d 3 mm	309573 3
Spantang extra slankafgedicht Nominale span-Ø d 6 mm	309573 6
Spantang extra slankInwendige koeling Nominale span-Ø d 5 mm	309572 5
Spantang extra slankafgedicht Nominale span-Ø d 2 mm	309573 2
Spantang extra slankInwendige koeling Nominale span-Ø d 2 mm	309572 2
Spantang extra slankInwendige koeling Nominale span-Ø d 4 mm	309572 4
Spantang extra slankInwendige koeling Nominale span-Ø d 1 mm	309572 1

Spantang extra slankafgedicht Nominale span-Ø d 5 mm	309573 5
Spantang extra slankInwendige koeling Nominale span-Ø d 6 mm	309572 6
Spantang extra slankafgedicht Nominale span-Ø d 1 mm	309573 1