

**Garant**
**eco-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	250009 20/12
GTIN	4045197808936
Artikelklasse	21U

## Omschrijving

### Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiërs wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.

Met koeling van de vrije oppervlakken.

### Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DCLNR/L 2020K12

geschikte wisselplaat: CN.. 1204..

Functiebreedte L<sub>4</sub>: 26 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 29 mm

Totale lengte L: 125 mm

Onderlegplaat: 259033 2

## Technische beschrijving

ISO-code houder	DCLNR/L 2020K12
Koplengte L <sub>1</sub>	29 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	26 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Onderlegplaat	259033 2

Schachtgrootte	20 mm
Totale lengte L	125 mm
Klemstuk, schroef, veer	259036 8
Schroef voor onderlegplaat	259027 2
Plaatafmeting	12 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Onderlegplaat Type 2	259033 2
Klemstukunit	259511
Schroef voor onderlegplaat	259612
Onderlegplaat	259224
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Klemstukunit Type 8	259036 8
Schroef voor onderlegplaat Type 2	259027 2