

Garant**eco-Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/08mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251900 25/08
GTIN	4045197809032
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Met koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DWLNR/L 2525M08

geschikte wisselplaat: WN.. 0804..

Functiebreedte L₄: 32 mm

Koplengte L₁: 32 mm

Totale lengte L: 150 mm

Onderlegplaat: 259033 6

Technische beschrijving

ISO-code houder	DWLNR/L 2525M08
Totale lengte L	150 mm
Koplengte L ₁	32 mm
Onderlegplaat	259033 6
Schachtgrootte	25 mm

Functiebreedte L ₄	32 mm
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Schroef voor onderlegplaat	259027 4
Klemstuk, schroef, veer	259036 10
Plaatafmeting	8 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500