



Diepspanklem laag, Schroefdraad: M12



Bestelgegevens

Bestelnummer	375005 M12
GTIN	4059245237883
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder lage en compacte constructie. Neertrekeffect door schuine geleidingswig.

Toepassing:

Voor het zijdelings spannen van bijzonder lage werkstukken op een installatieplaat.

Materiaal:

Temperstaal

Breedte B: 35 mm

Spanslag: 5 mm

Hoogte H: 9 mm

Hoogte H₁: 23 mm

Spankracht: 20 kN

Maximaal aanhaalmoment: 90 Nm

Technische beschrijving

Breedte B	35 mm
Spankracht	20 kN
Hoogte H ₁	23 mm

Materiaal	Temperstaal
Hoogte H	9 mm
Maximaal aanhaalmoment	90 Nm
Spanslag	5 mm
Producttype	Neertrekspanner