

**Diepspanklem laag, Schroefdraad: M8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	375005 M8
GTIN	4059245237845
Artikelklasse	37K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bijzonder lage en compacte constructie. Neertrekeffect door schuine geleidingswig.

**Toepassing:**

Voor het zijdelings spannen van bijzonder lage werkstukken op een installatieplaat.

**Materiaal:**

Temperstaal

Breedte B: 25 mm

Spanslag: 3 mm

Hoogte H: 6 mm

Hoogte H<sub>1</sub>: 15 mm

Spankracht: 7 kN

Maximaal aanhaalmoment: 25 Nm

**Technische beschrijving**

Hoogte H <sub>1</sub>	15 mm
Spankracht	7 kN
Hoogte H	6 mm

Maximaal aanhaalmoment	25 Nm
Materiaal	Temperstaal
Breedte B	25 mm
Spanslag	3 mm
Producttype	Neertrekspanner