



Stalen meetband V2A voor omtrek en Ø Bandbreedte 35 mm, maximale meetomtrek: 950mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 465684 950 |
| GTIN | 2050002041288 |
| Artikelklasse | 46R |

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen **CJU**-meetband voor het meten van buitenomtrek en Ø van cilindrische lichamen. De band van verenstaal is aan de voorkant voorzien van 2 gelaserde schaalverdelingen voor omtrek en Ø. Afstand tussen maatstrepen 1 mm. **Noniusaflezing 0,1 mm**. Maximale afwijking van de schaalverdeling volgens DIN 866.

V2A-uitvoering van roestvrij verenstaal.

Voordeel:

Eenvoudige hantering en centreermogelijkheid dankzij breed oplegvlak. Hogere stabiliteit. Sneller en betrouwbaar meten.

Opmerking:

Meetbanden C met aflezing 0,05mm en meetbanden met zwarte coating op aanvraag.

Stationaire uitvoering CJU op aanvraag.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|-------------|
| Banddikte | 0,2 mm |
| Bandbreedte | 35 mm |
| Aflezing | 0,1 mm |
| Meetbereik voor omtrek | 60 - 950 mm |
| Meetbereik voor Ø | 20 - 300 mm |

| | |
|-------------|----------|
| Kalibratie | G2 |
| Producttype | Meetband |

Dienstverlening

| | |
|--|-------------|
| KalibratieOmtrekmeetband Maximale lengte 1000 mm | 026280 1000 |
|--|-------------|