

Garant**ESD-inhaak-aanbouwstelling, Diepte 500 mm, Hoogte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972515 2000
GTIN	4062406256494
Artikelklasse	911

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele staanderframes van rechthoekige stijlen (50×25×1,25 mm) met inhaakopeningen in een raster van 40 mm voor bevestiging van draagbalken / legborden. Staanderframes met niet-geleidende kunststof eindkappen. Opbouw door simpel inhaken, zonder gereedschap. Dankzij de grote zijstabiliteit zijn geen diagonaalschoren voor stabilisatie nodig. Legborden hebben **ESD-poedercoating**. Een verzinkte veer aan elk legbord zorgt voor een zeker contact met het aangebrachte aardingspunt.

Levering:

Inclusief ESD-aardingskabel.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

Opmerking:

- **Om de stabiliteit van de stellingen te waarborgen, is bij een verhouding hoogte/diepte groter dan 5:1 een maatregel voor kantelbeveiliging vereist.**
- **Alle kunststof delen (bijvoorbeeld afdekkappen) zijn niet ESD-geleidend.**

Technische beschrijving

Legbord breedte binnenwerkse maat	900 mm
Maximale veldbelasting	900 kg
Opbouwmaat basisstelling breedte	975 mm
Legbord breedte	946 mm
Aantal legborden	4
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	120 kg
Legbord dikte	38 mm
Hoogteverstelling in raster	40 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Productnaamattribuut	Diepte 500 mm
Producttype	Legbordstelling