

Garant**Paar poolschoenen, Voor type: 600****Bestelgegevens**

Bestelnummer	382025 600
GTIN	4062406258214
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

Optie 1

werkstuk-Ø: 40 – 300 mm

Optie 2

werkstuk-Ø: 158 – 500 mm

Optie 3

max. verticale last: 400 kg

Omschrijving:**Optie 1:** Werkstukdiameter 40 – 300 mm.**Optie 2:** Werkstukdiameter 158 – 500 mm.**Optie 3:** max. verticale last: 400 kg.**Toepassing:**

Voor montage op het pooloppervlak van het heftoestel. Hierdoor kunnen werkstukken met verschillende diameters omhoog worden gebracht. Geoptimaliseerde toegankelijkheid bij individuele hefsituaties.

T.b.v.:

Hefmagneet LM1 nr. 382020 maat 300 en 600.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten en aanslagbouten voor verticaal transport van lasten.

Opmerking:**Inschakelen van de hefmagneet alleen op magnetische oppervlakken!**

Maximale draaglast varieert afhankelijk van de optie.

Technische beschrijving

Producttype

Poolschoen

Accessoires

Hefmagneet LM1 Maximale draaglast (vlak) 600 kg

382020 600