



## Stiftrees vertanding RVS (INOX) – grof, HM, Type: D1009



### Bestelgegevens

Bestelnummer	547250 D1009
GTIN	4062406255077
Artikelklasse	52D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De **innovatieve tandgeometrie** maakt een **zeer grote verspaningscapaciteit** in combinatie met een **rustige loop en goede geleidbaarheid** mogelijk. Uitstekende spaanvorming en oppervlakteresultaten, geringe overbrenging van hitte in het materiaal (geen aanloopkleuren). Schacht-Ø 6mm.

#### Toepassing:

Geoptimaliseerd voor de bewerking van **austenitische, roest- en zuurbestendige staalsoorten**, zachte titaniumlegeringen en non-ferrometalen.

### Technische beschrijving

Totale lengte	54 mm
Schacht-Ø	6 mm
Vertanding afkorting	INOX
Vertandingsfijnheidsgraad	grof
Kop-Ø	9,6 mm
Vormbeschrijving	Bol
Koplengte	8 mm
Serie	Vertanding RVS (INOX)
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		