

**Stiftrees vertanding RVS (INOX) – grof, HM, Type: G0820****Bestelgegevens**

Bestelnummer	547250 G0820
GTIN	4062406255084
Artikelklasse	52D

**Omschrijving****Uitvoering:**

De **innovatieve tandgeometrie** maakt een **zeer grote verspaningscapaciteit** in combinatie met een **rustige loop en goede geleidbaarheid** mogelijk. Uitstekende spaanvorming en oppervlakteresultaten, geringe overbrenging van hitte in het materiaal (geen aanloopkleuren). Schacht-Ø 6mm.

**Toepassing:**

Geoptimaliseerd voor de bewerking van **austenitische, roest- en zuurbestendige staalsoorten**, zachte titaniumlegeringen en non-ferrometalen.

**Technische beschrijving**

Kop-Ø	8 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	grof
Totale lengte	64 mm
Vertanding afkorting	INOX
Schacht-Ø	6 mm
Vormbeschrijving	Spitsboog
Koplengte	19 mm
Serie	Vertanding RVS (INOX)
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		