



## Sleutels voor binnenzeskantbouten 90°– 100° lang, met kogelkop en korte arm poedercoating, Zeskant: 4mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	627382 4
GTIN	7610733283088
Artikelklasse	63D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Extra korte arm met flexibele hoek (90°– 100°), kogelkop schuin aan te zetten tot een hoek van 30°. Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaheid.

#### Voordeel:

Flexibele hoek aan de korte arm (90°– 100°).

**90° voor het invoeren:** Ook zeer moeilijk toegankelijke plaatsen zijn goed bereikbaar.

**100° voor het werken:** Door de vrije ruimte voor de hand wordt comfortabel en veilig werken gegarandeerd.

#### Materiaal:

Oppervlak vernikkeld, verchroomd, **poedercoating** en opvallende kleurcodering 'Rainbow' om snel de juiste maat te vinden.

### Technische beschrijving

Sleutellengte	154×13 mm
Zeskant	4 mm
Oppervlak	poedercoating
Materiaal	Speciale PB Swiss Tools-legering
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Kogelkop aan het lange been	ja
Hoek van 100 graden	ja
kort been	ja

Lange uitvoering	ja
Producttype	Schroevendraaier