



## Haakse stiftsleutel voor Torx®, met kartelrand, Torx®-profiel: TX25



### Bestelgegevens

Bestelnummer	625037 TX25
GTIN	7610733281909
Artikelklasse	63D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard). Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaigheid. Oppervlak vernikkeld en verchromd. Zwarte punt.

#### Voordeel:

De karteling volgens ISO 13444 type B zorgt voor een betere grip in een natte of met olie besmeurde omgeving, waardoor de veiligheid wordt verhoogd.

Sleutellengte: 170×27 mm

### Technische beschrijving

Torx®-profiel	TX25
Sleutellengte	170×27 mm
Fabrikantnummer	Safety haakse schroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal	Speciale PB Swiss Tools-legering
Uitvoering schacht	gebogen
Oppervlak	verchromd
Punt	zwart
Kogelkop aan het lange been	nee
Producttype	Schroevendraaier

