



Haakse stiftsleutel voor Torx®, met kartelrand, Torx®-profiel: TX9



Bestelgegevens

Bestelnummer	625037 TX9
GTIN	7610733281862
Artikelklasse	63D

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard). Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaigheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd. Zwarte punt.

Voordeel:

De karteling volgens ISO 13444 type B zorgt voor een betere grip in een natte of met olie besmeurde omgeving, waardoor de veiligheid wordt verhoogd.

Sleutellengte: 113×20 mm

Technische beschrijving

Torx®-profiel	TX9
Sleutellengte	113×20 mm
Fabrikantnummer	Safety haakse schroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal	Speciale PB Swiss Tools-legering
Uitvoering schacht	gebogen
Oppervlak	verchroomd
Punt	zwart
Kogelkop aan het lange been	nee
Producttype	Schroevendraaier

