

**Steekringsleutel, Sleutelwijdte: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613800 10
GTIN	4013288212542
Artikelklasse	63F

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Bijzonder geschikt voor krappe ruimtes. Door de combinatie van de met 7,5° gedraaide bek en de dubbele zeskantgeometrie wordt een verdubbeling van de aanzetpunten behaald. De kleine terughaalhoek in de bek grijpt de schroef om de 15° aan.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, mat verchroomd.

Opmerking:

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 613600

Technische beschrijving

Sleutelwijdtematen	metrisch
Maximale ringhoogte $h_{2,max}$	9 mm
Sleutelwijdte	10 mm
Sleutellengte L	125 mm
maximale bekhoogte h1	5 mm
Fabrikantnummer	6003 Joker
Norm	DIN 3113 A

Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel