

**Weefselversterkte tape, lichtgrijs, Breedte x lengte (mm x m): 38X50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083606 38X50
GTIN	4042448529725
Artikelklasse	08M

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Tesa® 4621** is een universele weefselversterkte tape geschikt voor gebruik buiten. Het is gemakkelijk met de hand in te scheuren in lengte- en dwarsrichting. Bovendien biedt het zacht worden **afgerold zonder inrollen van** het plakband, is het waterdicht en UV-bestendig en tot wel 8 weken zonder resten te verwijderen.

Met de weefselband tesa® 4671 in neon kleuren voert u verschillende taken veilig en betrouwbaar uit- met name bij het markeren van verschillende elementen of in de evenementensector!

De weefselband tesa® 4671 is verkrijgbaar in fluorescerende neon kleuren en wordt door monteurs vaak gebruikt voor het zichtbaar markeren van verschoven elementen of in het kader van evenementen. Het is geschikt voor allerlei toepassingen zoals markeren, fixeren, bevestigen of bundelen. Tesa® 4671 kan comfortabel met de hand worden ingescheurd, eenvoudig worden beschreven, is niet reflecterend en is vormbaar. De combinatie van weefsel met acrylaatcoating en een lijm massa van natuurrubber zorgt voor een hoge slijtvastheid. De weefselband kan zonder resten worden verwijderd en is leverbaar in de volgende kleuren: neongroen, neongeel, neonoranje en neonroze.

**Opmerking:**

De aangegeven minimale houdbaarheid van tesa® producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

## Technische beschrijving

Weefselfijnheid	100 mesh
Trekvastheid	540 N/mm
Lengte	50 m
Magazijn luchtvochtigheid	50 - 70 %
Liner aanwezig	nee
Breedte	38 mm
Opslagtemperatuur	15 - 25 °C
temperatuurbestendig tot	95 °C
Kleefkracht op staal	34 N/mm
Dikte	0,13 mm
Rekbaarheid	22 %
Type plakband	eenzijdig
Kleur	lichtgrijs
Dragermateriaal	Weefsel
Fabrikantnummer	4621
Lijm	Acrylaat
Productnaamattribuut	lichtgrijs
Producttype	Plakband