

**Weefselversterkte tape Set 4-delig, oranje, Breedte x lengte (mm x m): 38X25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083611 38X25
GTIN	4042448168436
Artikelklasse	08M

Omschrijving**Uitvoering:**

Tesa® 4671 heeft een dragerweefsel van celwol, **reflecteert niet, is** fluorescerend en geschikt voor nagenoeg **elke toepassing**. Het kan gemakkelijk **met de hand worden ingescheurd**, is **verwijderbaar zonder resten achter te laten**, hecht ook op **ruwe oppervlakken** en **kan van schrift worden voorzien**.

Met de weefselband tesa® 4671 in neon kleuren voert u verschillende taken veilig en betrouwbaar uit- met name bij het markeren van verschillende elementen of in de evenementensector!

De weefselband tesa® 4671 is verkrijgbaar in fluorescerende neon kleuren en wordt door monteurs vaak gebruikt voor het zichtbaar markeren van verschoven elementen of in het kader van evenementen. Het is geschikt voor allerlei toepassingen zoals markeren, fixeren, bevestigen of bundelen. Tesa® 4671 kan comfortabel met de hand worden ingescheurd, eenvoudig worden beschreven, is niet reflecterend en is vormbaar. De combinatie van weefsel met acrylaatcoating en een lijm massa van natuurrubber zorgt voor een hoge slijt vastheid. De weefselband kan zonder resten worden verwijderd en is leverbaar in de volgende kleuren: neongroen, neongeel, neonoranje en neonroze.

Opmerking:

De aangegeven minimale houdbaarheid van tesa® producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	4671
Weefselfijnheid	120 mesh
Liner aanwezig	nee
Magazijn luchtvochtigheid	50 - 70 %
Dragermateriaal	Weefsel
Lijm	Natuurrubber
Trekvastheid	7 N/mm
Rekbaarheid	9 %
temperatuurbestendig tot	140 °C
Kleur	oranje
Type plakband	eenzijdig
Lengte	25 m
Breedte	38 mm
Dikte	0,28 mm
Opslagtemperatuur	15 - 35 °C
Kleefkracht op staal	0,35 N/mm
Productnaamattribuut	oranje
Producttype	Plakband