



Lader, Type: 4.2PRO



Bestelgegevens

Bestelnummer	081590 4.2PRO
GTIN	4013674144624
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Microcontrollergeregelde laad- en onderhoudsstations voor accu's met **individuele bewaking van de laadschachten** en herkenning van defecte accu's. Statusaanduiding per laadschacht, stopt automatisch met laden bij volle batterij, beveiliging tegen overlading, **druppellading**. Ingangsspanning 100–240 V. Met LC-display voor de gedetailleerde controle van het laadproces. Extra USB-A laaduitgang 5 V, 1000 mA, netstekker (100 -240 V).

Toepassing:

NiMH/NiCd acculaadplaatsen: 1-4 × Micro AAA / Mignon AA of 1-3 × Baby C of 1-2 × Mono D.

Aansluiting: RS232C-aansluiting

Nominale spanning: 100 - 240 V

Maximale laadstroom: 1,8 A

Maximaal aantal laadplaatsen: 4

Aantal laadplaatsen voor USB: 1

Lengte: 130 mm

Breedte: 80 mm

Technische beschrijving

Maximale laadstroom	1,8 A
Aantal laadplaatsen voor USB	1
Lengte	130 mm

Maximaal aantal laadplaatsen	4
Breedte	80 mm
Hoogte	31 mm
Nominale spanning	100 - 240 V
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Producttype	Lader