

**Garant****HM-hamerborensset, Boor-Ø: 5-12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	789015 5-12
GTIN	4062406262976
Artikelklasse	71C

**Omschrijving****Uitvoering:**

De kenmerkende en agressieve centreerpunt maakt een actieve centrering en optimale geleiding tijdens het boren mogelijk. Innovatief hoofdontwerp met korte, rechte aanloop voor een duidelijk sneller boren in combinatie met een duidelijk hogere stabiliteit, ook in gewapend beton. Qua trillingen geoptimaliseerde spiraalvorm met kernversterking. De kerndiameter en de spiraalspoed van de boor zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd en zorgen hierdoor voor een efficiënte krachtoverbrenging van de boorhamer naar de hardmetalen punt.

**Voordeel:**

- **Korte spiraalaanlopen en concaaf gevormde spaanvlakken (slechtseffect) zorgen voor een snelle afvoer van het boorgruis.**
- **Slijtagemarkeringen: om na te gaan of het gereedschap nog geschikt is voor het boren van nauwkeurige deugelaten.**
- **Extra, speciaal gevormde kernsnijkanten: efficiënt trimmen van beton.**

**Toepassing:**

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk - met maximaal boorcomfort.

**Inhoud:**

Opgeborgen in: Kunststof cassette  
Hamerboor nr. 789010: Resp. 1 st.  
maat 5; 6; 8 lengte 110 mm

maat 6; 8; 10; 12 lengte 160 mm

**Opmerking:**

Bij gebruik van een extra lange boor (> 500 mm) eerst voorbereiden met een korte boor van dezelfde diameter (ter voorkoming van een buigbreuk).

---

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	Klopboor
Schacht	SDS Plus
Producttype	Steenboor

---

**Accessoires**

HM-hamerboor SDS-plus Ø×totale lengte 6X110 mm	789010 6X110
HM-hamerboor SDS-plus Ø×totale lengte 5X110 mm	789010 5X110
HM-hamerboor SDS-plus Ø×totale lengte 12X160 mm	789010 12X160
HM-hamerboor SDS-plus Ø×totale lengte 8X160 mm	789010 8X160
HM-hamerboor SDS-plus Ø×totale lengte 10X160 mm	789010 10X160
HM-hamerboor SDS-plus Ø×totale lengte 8X110 mm	789010 8X110
HM-hamerboor SDS-plus Ø×totale lengte 6X160 mm	789010 6X160