

**Haarliniaal, gebruineerd, in etui, Lengte: 500mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 460100 500 |
| GTIN | 4062406264338 |
| Artikelklasse | 42G |

Omschrijving**Uitvoering:**

Geharde, geslepen en ultrafijn gelepte meetzijde. Wigvormige doorsnede, in punt uitlopend om ook in hoeken, groeven, uitsparingen, etc. te controleren. Met geïsoleerde kunststof handgreep ter bescherming tegen handwarmte.

Kunstmatig verouderd spec. staal, beide afschuiningen gebruineerd (spiegelvrij).

Opmerking:

De rechtheidstolerantie van de meetzijde heeft betrekking op een zwenkbereik van $\pm 15^\circ$; t.o.v. het symmetrievlak.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------------|---|
| Lengte | 500 mm |
| Rechtheidstolerantie van de meetzijde | 0,004 mm |
| Norm | DIN 874 |
| Materiaal | kunstmatig verouderd hoogwaardig staal |
| Oppervlak fase | gebruineerd (spiegelvrij) |
| Verpakking | Etui |
| Kalibratie | F6 |
| Producttype | Haarliniaal |

Dienstverlening

| | |
|---|------------|
| KalibratieHaarliniaal Maximale lengte 500 mm | 026000 500 |
| DAkS-kalibratieHaarliniaal Maximale lengte 500 mm | 026010 500 |