

Garant**12-kant dop, 1/4 inch lang, Sleutelwijdte: 7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	631439 7
GTIN	4062406264352
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Binnen vierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties en **HT-Drive**-profiel worden de boutkoppen en moeren gespaard. Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten.

Norm:**DIN 3124-L****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Opmerking:

GARANT en HOLEX 12-kant doppen lang ook in inchmaten verkrijgbaar in onze eShop (GARANT: nr. 631442; HOLEX: nr. 631452).

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	7 mm
Lengte	50 mm
Ø uitgangzijde	10,8 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	verchromd
Producttype	Dop