

3M**Vloermarkeringsband extra dik, Kleur: ORANGE****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 083639 ORANGE |
| GTIN | 638060143421 |
| Artikelklasse | 08M |

Omschrijving**Uitvoering:**

De 3M™-kleur- en vloermarkeringsstapes zijn zeer geschikt bij onderhoud van gebouwen en ter verbetering van de veiligheid in installaties. De speciale structuur van de gekleurde PVC-tape is bestand tegen krassen, slijtage, verwerking en de meeste chemicaliën. Eenvoudig te verwerken, zeer buigzaam ook op oneffen oppervlakken.

3M™ 971 is een zeer sterk plakband en is speciaal ontwikkeld voor het gebruik op plaatsen die aan zeer zware belastingen worden blootgesteld. Zelfs op oppervlakken waar constant heftrucks rijden en vaak pallets worden verschoven is het nog steeds richtinggevend. In gevallen waarbij vaak van proces wordt gewisseld, kan het bij een wissel snel en schoon weer worden verwijderd.

Opmerking:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|-----------|
| Magazijn luchtvochtigheid | 40 - 65 % |
| Rekbaarheid | 247 % |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Kleur | oranje |
| Lengte | 33 m |
| Breedte | 50 mm |
| Kleefkracht op staal | 0,4 N/mm |
| Lijm | Rubberhars |
| Dragermateriaal | Vinyl |
| Liner aanwezig | ja |
| Type plakband | eenzijdig |
| Dikte | 0,43 mm |
| Trekvastheid | 12,31 N/mm |
| Fabrikantnummer | 971 |
| Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand |
| Opslagtemperatuur | 15 - 25 °C |
| Producttype | Vloermarkeringstape |