

Garant**GARANT Master Mute wisselsnijkop, links, Systeem / plaatafmeting: DM/46****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264839 DM/46
GTIN	4251414902428
Artikelklasse	29D

Omschrijving**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264930, 264934 en 264938.

Opmerking:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Systeem: DM

Aansluiting / scheidingspunt: 40 mm

ISO-code wisselsnijkop: SCLCL

geschikte wisselplaat: CC.. 1204..

Aanzethoek: 95 graden

Minimale voorboor- \varnothing D_{min} : 49 mm

Middenverplaatsing L_3 : 27 mm

Technische beschrijving

Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
Aanzethoek	95 graden

Serie	Master Mute
Systeem	DM
Middenverplaatsing L ₃	27 mm
ISO-code wisselsnijkop	SCLCL
Wisselplaatschroef	269023 4
Onderlegplaat	259033 2
Totale lengte L	32 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Schroef voor onderlegplaat	269015 2
Minimale voorboor-Ø D _{min}	49 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Spanschroef Type 3	269022 3
Spanschroef	269406
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Spanschroef Type 4	269022 4