

**Garant****GARANT Master Mute wisselsnijkop, links, Systeem / plaatafmeting: DM/51****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264839 DM/51
GTIN	4251414902862
Artikelklasse	29D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor draadsnijplaten maat 16.

**T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 264930, 264934 en 264938.

**Opmerking:**

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Inwendige koeling: ja

Systeem: DM

Aansluiting / scheidingspunt: 40 mm

ISO-code wisselsnijkop: DIL

geschikte wisselplaat: 16

Aanzethoek: 90 graden

Minimale voorboor- $\varnothing$   $D_{min}$ : 48 mm

Middenverplaatsing  $L_3$ : 25 mm

**Technische beschrijving**

Aanzethoek	90 graden
Serie	Master Mute
Systeem	DM
Schroef voor onderlegplaat	269027 3
ISO-code wisselsnijkop	DIL
Totale lengte L	35 mm
Minimale voorboor- $\varnothing$ D <sub>min</sub>	48 mm
Klemstuk, schroef, O-ring	279835 2
Onderlegplaat	279820 1
geschikte wisselplaat	16
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	25 mm
Aansluiting / scheidingspunt	40 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop

---

## Accessoires

Klemstukunit Type 2	279835 2
Onderlegplaat Type 1	279820 1