

**Garant****Dop voor Torx®, 1/2 inch, lang, Torx®-profiel: TX30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	643639 TX30
GTIN	4062406265588
Artikelklasse	61A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Technische beschrijving**

Profielmaat A	5,5 mm
Torx®-profiel	TX30
Lengte	140 mm
Ø aandrijfzijde	23,5 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Dop

