

Garant**Dop voor Torx®, 1/2 inch, lang, Torx®-profiel: TX50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	643639 TX50
GTIN	4062406265618
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Torx®-profiel	TX50
Lengte	140 mm
Profielmaat A	8,8 mm
Ø aandrijfzijde	23,5 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Dop

