

SWISS TOOLS

**Snijkop, rechts, System / plaatafmeting: ST/12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	264826 ST/12
GTIN	2050002059221
Artikelklasse	29D

**Omschrijving****T.b.v.:**

Boorstangschachten nr. 320102, 320104, 320407, 320409 en 320410.

**Reservedeel:**

Wisselplaatschroef op aanvraag.

**Opmerking:**

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	35 mm
Aansluiting / scheidingspunt	25 mm
ISO-code wisselsnijkop	SDUCR
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Plaatafmeting	11 mm

Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	17 mm
Wisselplaatindeling	links en neutraal
Aanzethoek	93 graden
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop