

SWISS TOOLS

Snijkop, links, Systeem / plaatafmeting: ST/12



Bestelgegevens

Bestelnummer	264827 ST/12
GTIN	2050002059368
Artikelklasse	29D

Omschrijving

T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 320102, 320104, 320407, 320409 en 320410.

Reservedeel:

Wisselplaatschroef op aanvraag.

Technische beschrijving

Aansluiting / scheidingspunt	25 mm
Middenverplaatsing L_3	17 mm
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code wisselsnijkop	SDUCL
Minimale voorboor- $\varnothing D_{min}$	32 mm
Totale lengte L	35 mm
Wisselplaatindeling	rechts en neutraal
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..

Aanzethoek	93 graden
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijkop