

**Garant****Profielsteekhouder voor vierkant-snij-inzetdelen Ø DS 25 mm, vanaf vierkant: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290332 14
GTIN	4062406352264
Artikelklasse	29K

**Omschrijving****Opmerking:**

- Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhelp nr. 290397 en een meetklok.
- Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø	25 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	7 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	50 mm
Bout	290399 2
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	13 mm
Snijplaathouder-Ø D <sub>1</sub>	13 mm
geschikt voor vierkant	14 - 16 mm
Inwendige koeling	ja
Schachtlengte L <sub>s</sub>	90 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

