

Garant

Profielsteekhouder voor vierkant-snij-inzetdelen Ø DS 25 mm, vanaf vierkant: 17mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	290332 17
GTIN	4062406352271
Artikelklasse	29K

Omschrijving**Opmerking:**

- Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhelp nr. 290397 en een meetklok.
- Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.

Technische beschrijving

geschikt voor vierkant	17 - 19 mm
Middenverplaatsing L_3	8,5 mm
Nuttige lengte L_1	52 mm
Schacht-Ø	25 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	16 mm
Snijplaathouder-Ø D_1	16 mm
Bout	290399 3
Inwendige koeling	ja
Schachtlengte L_s	90 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

