

Garant
XOMU094812ZZER, HB4020, Type: ST900


Bestelgegevens

Bestelnummer	213024 ST900
GTIN	4062406266554
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatief wisselplaatconcept dankzij **dubbelzijdige** wisselplaten met 3 snijkanten (2×3 snijkanten). **Krachtige** materialen voor een bijzonder hoog **rendement**.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Programmeerradius bij $a_{p \max}$: 2 mm

Voeding f_z per tand: 1,1 mm

Technische beschrijving

Type	ST900
Voeding f_z per tand	1,1 mm
Hoekradius	1,2 mm
ISO-code wisselplaat	XDMT090416ZDSR
Soort	HB4020
Snijmateriaal	HM

aanbevolen snijdiepte $a_{p\ max}$	1,2 mm
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	1,5 mm
Programmeerradius bij $a_{p\ max}$	2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Coating	AlTiCrN
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	330 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	280 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		