

**Garant**
**XOMU146715ZZER, HB4030, Type: ST1400**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	213040 ST1400
GTIN	4062406267124
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

### Uitvoering:

**Innovatief** wisselplaatconcept dankzij **dubbelzijdige** wisselplaten met 3 snijkanten (2×3 snijkanten). **Krachtige** materialen voor een bijzonder hoog **rendement**.

### Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\max}$

Programmeerradius bij  $a_{p\max}$ : 3 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 1,3 mm

## Technische beschrijving

Type	ST1400
Voeding $f_z$ per tand	1,3 mm
Hoekradius	1,5 mm
ISO-code wisselplaat	XOMU146715ZZER
Soort	HB4030
Snijmateriaal	HM
aanbevolen snijdiepte $a_{p\max}$	1,3 mm

Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	3 mm
Programmeerradius bij $a_{p\ max}$	3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Coating	TiCn-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	240 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	220 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		