

Garant**XOMU146715ZZER, HB4430, Type: TI**

Bestelgegevens

Bestelnummer	213046 TI
GTIN	4062406267155
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatief wisselplaatconcept dankzij **dubbelzijdige** wisselplaten met 3 snijkanten (2×3 snijkanten). **Krachtige** materialen voor een bijzonder hoog **rendement**.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$

Programmeerradius bij $a_{p,max}$: 3 mm

Voeding f_z per tand: 0,8 mm

Technische beschrijving

Type	TI
Voeding f_z per tand	0,8 mm
Hoekradius	1,5 mm
ISO-code wisselplaat	XOMU146715ZZER
Soort	HB4430
Snijmateriaal	HM

aanbevolen snijdiepte $a_{p \max}$	0,8 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	3 mm
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Coating	PVD
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	180 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	50 m/min	S
nat maximaal	geschikt		